

**HOLEX®**
**SNMG 120408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130**

**Données de commande**

N° commande	251264 HBX130
GTIN	4045197664495
Classe d'article	22D

**Description**

SNMG 120408 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130  
 Brise-copeaux: MM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Brise-copeaux	MM
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Affectation des plaquettes	neutre