

 KOMET

**Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, longue, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm**

**Données de commande**

N° commande	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Classe d'article	24F

**Description**
**Exécution:**

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

**Remarque(s):**
**Porte-lame et plaquettes à commander séparément.**

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

**Exemple de commande:**

1× 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2× 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10× 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	120 mm
Plage $\varnothing D_{min}$ - $D_{max}$	39 - 53 mm
$\varnothing$ queue ABS® $D_s$	40 mm
Longueur de col $L_2$	8 mm

Exécution	longue
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

## Accessoires

Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 39-53	236684 39-53
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Finition Porte-outils 39-53	236688 39-53
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 39-53	236685 39-53
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Ebauche Porte-outils 39-53	236686 39-53