



## Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, longue, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm



### Données de commande

N° commande	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Classe d'article	24F

### Description

#### Exécution:

- Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
- Construction compacte.
- Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
- Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
- Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

#### Remarque(s):

#### Porte-lame et plaquettes à commander séparément.

Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.

#### Exemple de commande:

1x 236680 réf. 24–32 – Corps de base pour doubles lames G01.

2x 236684 réf. 24–32 – Cartouches porte plaquettes pour doubles lames.

10x 236520 réf. 18–010 – Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

### Description technique

Longueur de col L <sub>2</sub>	10 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	135 mm
Plage Ø D <sub>min</sub> -D <sub>max</sub>	51 - 71 mm
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm

Exécution	longue
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

## Accessoires

Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Finition Porte-outils 51-71	236688 51-71
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 90^\circ$ Ebauche Porte-outils 51-71	236686 51-71
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 51-71	236684 51-71
Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames $\alpha = 80^\circ$ Ebauche Porte-outils 51-71	236685 51-71