

Garant**Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251402 25/16 |
| GTIN | 4045197657060 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Légende:

Le réglage sur la graduation garantit un apport de lubrifiant propre.

Lubrification optimale des arêtes.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: MTJNR/L 2525X16

Plaquette adaptée: TN.. 1604..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 103,5 mm

Jeu de vis: 259023 1

Description technique

| | |
|-------------------|-------------|
| Goupille | 259049 1 |
| Plaquette adaptée | TN.. 1604.. |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Sous-plaquette | 259031 31 |
| Jeu de vis | 259023 1 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |
| Code ISO porte-outils | MTJNR/L 2525X16 |
| Taille de queue | 25 mm |
| Bride de serrage | 259038 1 |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Longueur de tête L ₁ | 32 mm |
| Longueur totale L | 103,5 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Bride de serrage Type 1 | 259038 1 |
| PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm | 674242 3 |
| Jeu de vis 10 pièces Type 1 | 259023 1 |
| Goupille Type 1 | 259049 1 |
| Sous-plaquette Type 31 | 259031 31 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |