

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 5
Plaque adaptée	TN.. 1604..
Levier	259015 9
Déport L ₃	17 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Sous-plaque	259031 34
Taille plaque	16 mm
Code ISO porte-outils	A25R PTFNR/L 16
Vis de levier	259018 6
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Levier Type 9	259015 9
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Sous-plaquette Type 34	259031 34
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500