

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	9 mm
Code ISO porte-outils	A12L SDUCR/L07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500