

**Porte-outils à levier HOLEX Pro, Gauche, Carré/ plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Description technique

Norme	Norme usine
Longueur totale L	125 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille plaquette	11 mm
Taille de queue	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	20,5 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2020K11
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique Type TX15	659950 TX15