



## Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 9L



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 338425 9L     |
| GTIN             | 4067263109808 |
| Classe d'article | 32H           |

### Description

#### Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de freinage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

#### Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

### Description technique

|   |        |
|---|--------|
| Rallonge L <sub>3</sub>                             | 230 mm |
| Rallonge K <sub>2</sub>                             | 9 mm   |
| Pour Ø queue filetage d <sub>2</sub>                | 11 mm  |
| Rallonge L <sub>2</sub>                             | 90 mm  |
| Rallonge Ø D <sub>3</sub>                           | 12 mm  |
| Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M14    |

Type de produit

Horex rallonge micromètre