



Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 12L



Données de commande

N° commande	338425 12L
GTIN	4067263109860
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de freinage ou expansibles hydrauliques.

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

Rallonge K ₂	12 mm
Rallonge L ₂	100 mm
Pour Ø queue filetage d ₂	16 mm
Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 374/376	M20
Rallonge Ø D ₃	16 mm
Rallonge L ₃	330 mm

Type de produit

Horex rallonge micromètre