

Garant**Mandrins porte-fraises Weldon, PSC 32 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	308496 6
GTIN	4067263110002
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées de SA 40 ou HSK 63 vers PSC 32, PSC 40 ou PSC 50 disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées de SA 50 ou HSK 100 vers PSC 63 ou PSC 80 disponibles sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	45 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	PSC 32 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon