

**Garant****Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 32/22mm****Données de commande**

N° commande	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de vis	259023 2
Taille plaquette	22 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	40 mm
Sous-plaquette	259031 33
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 3232P22
Plaquette adaptée	TN.. 2204..
Taille de queue	32 mm
Goupille	259049 2
Bride de serrage	259038 13
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
Sous-plaquette Type 33	259031 33
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Bride de serrage Type 13	259038 13
Goupille Type 2	259049 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500