



Rallonges pour tarauds Avec arrosage interne, Type: 8L



Données de commande

N° commande	338435 8L
GTIN	4067263110408
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Avec arrosage interne.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

Rallonge $\varnothing D_4$	15 mm
Pour \varnothing queue filetage d_2	10 mm
Pour longueur serrage l_1	33 mm
Rallonge L_2	80 mm
Pour carré K_1	8 mm
Rallonge K_2	8 mm
Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 371	M10

Rallonge Ø D ₃	10 mm
Rallonge L ₃	230 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Horex rallonge micromètre