

Garant**Porte-plaquettes en Y Vario plus Eco, droite, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	274540 3
GTIN	4067263112440
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour le tronçonnage d'arbres d'un diamètre maximum de 90 mm.

Adapté(s) pour:

Porte-outils Vario plus Eco 274530; 274500; 274503.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Description technique

Rainurage axial possible	non
Largeur de gorge w	3 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	45 mm
Série	Vario Plus Eco
Vis de serrage	279815 9
Plaquette adaptée	273656 – 273749

Longueur totale L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
-----------------------	----------