

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK6115, Désignation type W29: 34-000****Données de commande**

N° commande	236860 34-000
GTIN	
Classe d'article	24T

**Description****Adapté(s) pour:**

236650; 236660; 236685; 236686

**Remarque(s):****Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

**Description technique**

Désignation	34-000
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 06T304
Nuance	BK6115
Type	Fonte; ST900
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		