

**Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 8 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 25mm****Données de commande**

N° commande	270536 25
GTIN	2050002078444
Classe d'article	24U

**Description****Exécution:**

Choix parmi 4 types d'arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

**Avantage(s):**

Le système de serrage ME offre une précision et une stabilité optimales grâce à l'enserrement complet.

**Utilisation:**

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

**Description technique**

Ecrou de serrage	279715 3
L <sub>1</sub>	110 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes

**Accessoires**

Ecrou de serrage Type 3	279715 3
-------------------------	----------