

Garant**Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche bimatère en Haptoprene lame SLIM, 100% isolée, Largeur embout (b): 6,5mm****Données de commande**

N° commande	662902 6,5
GTIN	4067263116325
Classe d'article	61F

Description**Exécution:**

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**

La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

Manche de forme ergonomique avec surface en **Haptoprene** pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile.

Lame en acier au chrome-vanadium.

Avec **lame SLIM** = diamètre de lame et d'isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (**Ø isolation = Ø lame**)

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Description technique

Longueur lame	150 mm
Epaisseur embout (a)	1,2 mm
Longueur totale	261 mm
Isolation électrique	VDE 1000 V
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de produit	tournevis

