

**Garant****Plaquettes Largeur rayon complet 3 mm, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	218482 ALU
GTIN	4067263116509
Classe d'article	21B

**Description****Adapté(s) pour:**

Pour fraises 3 tailles 218408 – 218444 et lames de tronçonnage 273560.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.

Pour fraises 3 tailles/à tronçonner  $a_p= 3,1$  mm.

**Description technique**

Tolérance $a_p$	0 / +0,3 mm
Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	0,15 mm
Avance $f_z$	0,13 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	1

Revêtement	TiAlN
Type de produit	Plaquette pour fraisage