

**Garant**

### Bloc porte-lames Vario Plus Eco, Gauche, Type de tige de fixation: PSC63



#### Données de commande

N° commande	274531 PSC63
GTIN	4067263112228
Classe d'article	21U

#### Description

##### Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

##### Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario Plus Eco.

##### Livraison:

Vis de montage incluses.

#### Description technique

Longueur de col cote A	105 mm
Type de tige fixation	PSC63
$h_2$	23 mm
$L_2$	35 mm
$f_1$	7 mm
$L_1$	83 mm
$h_1$	19 mm
$f_2$	15 mm
Vis de blocage	279815 24
Barre de serrage	279928 7

## Fiche technique

Vis de montage	279815 9
Arrosage interne	oui
$h_3$	54 mm
Série	Vario Plus Eco
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Blocs porte-lames

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/274531-PSC63>