


Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 18-130

Données de commande

N° commande	237000 18-130
GTIN	4047109178144
Classe d'article	24T

Description
Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 040304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,13 mm/tr

Description technique

Désignation	18-130
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 040304
Nuance	BK8425
Type	INOX

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		