



Plaquette KOMET® Unisix®, BK2730, Désignation type W29: 18-200



Données de commande

N° commande	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Classe d'article	24T

Description

Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 040304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,13 mm/tr

Description technique

Désignation	18-200
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 040304
Nuance	BK2730
Type	INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		