

**Garant**
**Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 25/16mm**

**Données de commande**

N° commande	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: MVJNR/L 2525X16

Plaquette adaptée: VN.. 1604..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 32 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 46 mm

Longueur totale L: 117,5 mm

Sous-plaquette: 259031 1

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 1
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2525X16
Vis pour bride de serrage	259021 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	46 mm

Vis pour sous-plaquette	259025 9
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Bride de serrage	259038 3
Longueur totale L	117,5 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour bride de serrage Type 2	259021 2
Sous-plaquette Type 1	259031 1
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Vis pour sous-plaquette Type 9	259025 9
Bride de serrage Type 3	259038 3