

**Elingue tubulaire bleue 8 000 kg, Longueur utile: 1m****Données de commande**

N° commande	086280 1
GTIN	2050001735874
Classe d'article	08Z

**Description****Exécution:**

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

**Utilisation:**

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

**Remarque(s):**

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

**Description technique**

Longueur	2 m
Longueur utile	1 m
Largeur d'élingue	90 mm
Charge simple directe WLL	8000 kg
Charge simple nouée WLL	6400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	16000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	11200 kg
Charge double WLL 45° – 60°	8000 kg
Type de produit	Elingues rondes

