


**Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 18-030**

**Données de commande**

N° commande	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Classe d'article	24T

**Description**
**Adapté(s) pour :**

236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Remarque(s):**

**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: ST900

Code ISO plaquette: WOEX 040304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/tr

**Description technique**

Désignation	18-030
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 040304
Nuance	BK8425
Type	ST900
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		