



TNMG 160408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



Données de commande

N° commande	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Classe d'article	22D

Description

TNMG 160408 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 1 - 6,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1 - 6,5 mm
Nuance	HBX020
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils à vis eco
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Affectation des plaquettes	neutre