


Garant**Porte-plaquettes radial Medium / Medium-Plus, droite, Taille plaquette: 06mm****Données de commande**

N° commande	274136 06
GTIN	4067263118503
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu'à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Description technique

t_{max}	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Plaquette adaptée	RC.T 0602
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lames de rainurage

