

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 18mm****Données de commande**

N° commande	234005 18
GTIN	4045197696465
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,3 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 060305.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

Long. utile L <sub>1</sub>	54 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z	1
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Code ISO plaquette	SOGX 060305

Long. queue $L_s$	56 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	18
Limite de réglage maximum $V_{max}$	0,25 mm
Longueur de col $L_A$	71 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2	239700 6IP2
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP

