

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5×D, Ø DC m7: 15,5mm****Données de commande**

N° commande	234015 15,5
GTIN	4045197697028
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 050204.

**Recommandation(s):**

**Au début du perçage**, réduire l'avance à 70 %.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

Code ISO plaque	SOGX 050204
Jeu de vis pour plaquettes	239700 5IP (0,38 Nm)
Long. utile L <sub>1</sub>	80 mm
Nombre de dents Z	1

Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	50 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	15.5
Limite de réglage maximum V <sub>max</sub>	0,25 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	96 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,38 Nm	211750 0,38
	239700 5IP

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
5IP

---