

Garant**Tête à deux tranchants HW, Type d'attache: HW25****Données de commande**

N° commande	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Classe d'article	20N

Description**Exécution:**

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.

Raccordement avec interface HW.

Tranchants réglables individuellement.

Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Arrosage interne: oui

Plaquette adaptée: CC..0602..

Long. utile L₁: 56 mm

Ø plage de broche: 29,5 - 40,1 mm

Vis pour plaquette: 219830

Description technique

Long. utile L ₁	56 mm
Plaquette adaptée	CC..0602..
Vis pour plaquette	219830
Ø plage de broche	29,5 - 40,1 mm
Type d'attache	HW25
Arrosage interne	oui

Type de produit

Tête à deux tranchants