

## Douche oculaire pour montage mural/sur table, Type: 714



### Données de commande

N° commande	984151 714
GTIN	4251138221270
Classe d'article	97S

### Description

#### Exécution:

Douches oculaires pour l'intérieur avec pommeaux de douche hautes performances pour un jet d'eau limité et régulier. Avec régulateur de débit automatique intégré pour une hauteur de jet correcte indépendamment de la pression de l'eau, ainsi qu'un clapet anti-retour intégré pour la protection du réseau d'eau potable. Les manchons en caoutchouc autour du pommeau de douche protègent la victime contre les blessures dues aux chocs. Les couvercles anti-poussière s'ouvrent automatiquement sous la pression de l'eau lorsque la douche oculaire est actionnée. De grands trous dans les pommeaux de douche empêchent l'eau de stagner et donc l'entartrage. avec 2 pommeaux de douche, inclinés à 45°

#### Norme:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

### Description technique

Pression d'écoulement	2,5 - 5 bar
Pression d'écoulement	36,26 - 72,52 psi
Situation de montage	montage mural
Situation de montage	montage sur table

Débit	14 l/min
Profondeur	65 mm
Poids	0,95 kg
Hauteur	310 mm
Fonction	Douches oculaires
Fonction	Douche pour les mains
Largeur	145 mm
Raccord fileté BSP	1/2 filet. int. pouce
Type de produit	Douches oculaires