



## Perceuse-visseuse sans fil, Type: M18BLDDRC5



### Données de commande

N° commande	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

**MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil** Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise).

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

### Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Poids	1,8 kg
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1700 min <sup>-1</sup>

Nombre de batteries incluses	2
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 15 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	52 mm
Couple max. dur	60 Nm
Utilisation type	Strong
Type de moteur	Moteur sans charbons
Référence fabricant	M18 BLDDRC-502C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	5 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de produit	Perceuses-visseuses