

**Mitutoyo****JEU de pieds à coulisse numériques avec système AOS, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 10**

## Données de commande

N° commande	412633 10
GTIN	4067263132844
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.

- **Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.**
- **Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.**

### Livraison:

**3 x pieds à coulisse** 412632 réf. 150. Jeu composé de 10x 412632 réf.150.

### Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

## Description technique

Lecture	0,01 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Jauge de profondeur disponible	oui
Plage de mesure	0 - 150 mm

Hauteur des chiffres affichage LCD	9 mm
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Autonomie	20000 h
Norme	ISO 13385
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,4
Nombre de piles incluses	1
Etalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Technique de mesure de l'instrument de mesure	Procédé inductif électromagnétique
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021010 10X200
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021000 10X200

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Batteriefachdeckel Type B	412239 B
Support de jauge de profondeur, métallique avec 2 vis	412120