

ELTEN

**Chaussures basses, noir/bleu STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3,
Pointure EU: 36**



Données de commande

N° commande	092270 36
GTIN	
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité STEFANO de la gamme ELTEN WELLMAXX.

- **Empeigne en cuir vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette fermée matelassée.**
- **Système de fermeture BOA® Fit.**
- **Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.**
- **Semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.**
- **Semelle intérieure ARTISAN ESD.**
- **Embout en PU pour protéger la tige.**
- **Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Description technique

Matériau coque de protection	Acier
Classe de protection	S3

Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Résistance à la pénétration	Tissu
Sexe	Homme
Propriété	Fermeture rotative
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Infinergy
Type de produit	Bottes de sécurité