

**Plaquette de tournage CNGA 120404, CBN (0°), Type: ME****Données de commande**

N° commande	255608 ME
GTIN	4960664598892
Classe d'article	25H

Description**Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

Description technique

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min
Type d'arête de coupe	ME
Condition de coupe	Continue
Nuance	KBN05M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN

Code ISO plaquette	CNGA 120404
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN05M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		