



Chaussures basses, noir/bleu STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3, Pointure EU: 41



Données de commande

N° commande	092270 41
GTIN	4030839362655
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité STEFANO de la gamme ELTEN WELLMAXX.

- **Empeigne en cuir vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette fermée matelassée.**
- **Système de fermeture BOA® Fit.**
- **Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.**
- **Semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.**
- **Semelle intérieure ARTISAN ESD.**
- **Embout en PU pour protéger la tige.**
- **Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Description technique

Matériau coque de protection	Acier
------------------------------	-------

Fiche technique

Propriété	Fermeture rotative
Sexe	Homme
Couleur	noir/bleu
Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Tissu
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	41
Série	STEFANO
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Infinergy
Type de produit	Chaussures basses de sécurité