

**Garant****SOGX 110509, HB630, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	234088 UNI
GTIN	4045197697875
Classe d'article	21E

**Description****Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

**Recommandation(s):**

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Avance f: 0,08 - 0,2 mm/tr

**Description technique**

Type	UNI
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 110509
Nuance	HB630
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,08 - 0,2 mm/tr

Type de produit

Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		