

**Garant****SOGX 130511, HB6535, Type: ST900**

## Données de commande

N° commande	234092 ST900
GTIN	4045197697882
Classe d'article	21E

## Description

**Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

**Recommandation(s):**

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Avance f: 0,09 - 0,2 mm/tr

## Description technique

Type	ST900
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 130511
Nuance	HB6535
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,09 - 0,2 mm/tr

Type de produit

Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	270 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		