

Garant**SOGX 130511, HB6640, Type: INOX**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 234096 INOX |
| GTIN | 4045197697905 |
| Classe d'article | 21E |

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type | INOX |
| Série | Perceuse électrique |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Code ISO plaquette | SOGX 130511 |
| Nuance | HB6640 |
| Type d'outils | Carbure |
| Avance f | 0,08 - 0,18 mm/tr |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 75 m/min | S |
| av. arrosage max. | adaptée | | |