



Pieds à coulisse d'atelier de construction légère, Plage de mesure: 700mm



Données de commande

N° commande	412770 700
GTIN	4067263118961
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Pieds à coulisse d'atelier de **construction légère**. **Lecture sans parallaxe** avec contraste extrême grâce à une graduation blanche sur fond noir. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Becs de mesure en acier inoxydable trempé, interchangeables, rectifiés avec précision.

Accessoire(s):

Becs de mesure 125 mm, 150 mm.

Description technique

Plage de mesure	0 - 700 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Poids	0,7 kg
Vernier	1/20
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	A1
Erreur admissible	0,09 mm
Longueur de bec	90 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique

Toutes les pièces	trempées
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000