

Garant**SOGX 100408, HB6640, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000 – 234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Type	INOX
Série	Perceuse électrique
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SOGX 100408
Nuance	HB6640
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,07 - 0,14 mm/tr
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	75 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		