

1 sangle d'arrimage avec cliquet et crochet en 2 parties, Longueur: 6m



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 086220 6 |
| GTIN | 4049924500063 |
| Classe d'article | 08Z |

Description

Exécution:

Sangles en polyester extra résistantes à faible étirement, recouvertes durablement de polyuréthane (EN 12195-2). Cliquets et crochets robustes avec revêtement anticorrosion, utilisation simple.

Utilisation:

Pour **l'arrimage, la fixation et l'assemblage par serrage** d'éléments dans l'atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d'arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.

Description technique

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Norme | EN12195-2 |
| Force d'arrimage maximale | 1000 daN |
| Force maximale manuelle (50 daN) | 150 daN |
| Largeur de sangle | 35 mm |
| Longueur | 6 m |
| Type de produit | Sangles d'arrimage |