

Garant GRIDLINE

**Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main 50 kg, 26×24G,  
Hauteur frontale des tiroirs: 150mm****Données de commande**

N° commande	972455 150
GTIN	4067263126386
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main**- empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Description technique**

Largeur utile	650 mm
Domaine d'utilisation	armoire à outils
Hauteur utile	125 mm
Poids	17 kg
Surface utile de tiroir en G	26×24
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main

Profondeur utile en G	24
Profondeur utile	600 mm
Hauteur frontale	150 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Largeur utile en G	26
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Type de produit	Tiroir