

Garant GRIDLINE

Caisson d'armoire à outils ESD pour tiroirs, 36×24G, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	972470 1250
GTIN	4067263126515
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Caisson d'armoire à outils conducteur ESD en 40×28G, pour tiroirs 36×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs adaptés, voir code art. 972473.

Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.

Description technique

Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile	1150 mm
Nombre de portes	0
Profondeur	700 mm

Avec câble de mise à la terre ESD	oui
Hauteur utile pour tiroirs	1150 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	28
Hauteur	1250 mm
Mise à la terre	Connexion de masse au boîtier
Charge admissible max.	4000 kg
Équipement ESD	oui
Largeur en G	40
Largeur	1000 mm
Poids	58 kg
Nombre de tiroirs	0
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------