

Garant GRIDLINE

**Tiroir ESD, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm****Données de commande**

N° commande	972473 125
GTIN	4067263126430
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Description technique**

Poids	19 kg
Hauteur frontale	125 mm
Largeur utile	900 mm
Domaine d'utilisation	armoire à outils
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Profondeur utile en G	24
Surface utile de tiroir en G	36×24
Hauteur utile	100 mm
Profondeur utile	600 mm

Largeur utile en G	36
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir