

Garant GRIDLINE

**Tiroir ESD, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm****Données de commande**

N° commande	972473 200
GTIN	4067263126454
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:****Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Charge admissible 50 kg.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**Corps de tiroir et façades gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.****Description technique**

Hauteur utile	175 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Profondeur utile	600 mm
Hauteur frontale	200 mm
Domaine d'utilisation	armoire à outils
Surface utile de tiroir en G	36×24
Profondeur utile en G	24
Poids	22 kg
Largeur utile en G	36

Largeur utile	900 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G
Type de produit	Tiroir