

Garant GRIDLINE

Bâti ESD 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur boîtier: 300mm**Données de commande**

N° commande	972040 300
GTIN	4067263129608
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Pour tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010 – 972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150 – 972195.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.**
- **Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.**

Description technique

Hauteur	300 mm
Largeur	600 mm
Hauteur utile pour tiroirs	225 mm
Profondeur	650 mm

Profondeur en G	26
Poids	11,6 kg
Hauteur utile	225 mm
Largeur en G	24
Surface utile de tiroir en G	20×20
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Bâti d'établi

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------