

Garant GRIDLINE

## Tiroir ESD, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm



### Données de commande

N° commande	972045 50
GTIN	4067263129639
Classe d'article	9GG

### Description

#### Exécution:

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

#### Adapté(s) pour:

Tous les bâtis ESD 24G.

#### Coloris:

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

#### Remarque(s):

Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

### Description technique

Hauteur frontale	50 mm
Largeur utile	500 mm
Profondeur utile en G	20
Hauteur utile	25 mm
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile en G	20
Surface utile de tiroir en G	20×20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

## Fiche technique

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Tiroir