

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 250mm



Données de commande

N° commande	972045 250
GTIN	4067263129691
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis ESD 24G.

Coloris:

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

Description technique

Largeur utile en G	20
Hauteur utile	225 mm
Profondeur utile	500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur frontale	250 mm
Largeur utile	500 mm

Fiche technique

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur utile en G	20
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Tiroir