

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 300mm**Données de commande**

N° commande	972045 300
GTIN	4067263129707
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis ESD 24G.

Coloris:

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

Description technique

Hauteur utile	275 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur utile en G	20
Largeur utile	500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile en G	20

Fiche technique

Hauteur frontale	300 mm
Profondeur utile	500 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Tiroir