



## Tête micrométrique KOMET® B301, Ø Dmin: 58mm



### Données de commande

N° commande	238301 58
GTIN	4047109005716
Classe d'article	24B

### Description

#### Exécution:

**Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.**

Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au Ø à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l'arête de coupe.

#### Utilisation:

**Pour l'alésage de Ø29,5 à 121 mm.**

Réglage de l'insert de finition à l'état serré pour une précision de travail maximale.

#### Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.

### Description technique

Utilisation	238310 40
Ø min. D <sub>min</sub>	58
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50
Longueur de col L <sub>1</sub>	70 mm
Jeu de vis de serrage	249900 SW6
Ø plage de broche	58 - 71 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal

Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

---

## Accessoires

Insert de finition KOMET®M302 Type 40	238310 40
---------------------------------------	-----------