

**Jeu de barres d'alésage, carbure droite, droite, Type: SET06****Données de commande**

N° commande	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Classe d'article	29W

Description technique

Code ISO porte-outils	C08K SCLCR 06
Code ISO porte-outils	C10K SCLCR 06
Code ISO porte-outils	C12M SCLCR 06
Déport L ₃	5 mm
Déport L ₃	6 mm
Déport L ₃	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN 8024

Ø pré-perçage min. D_{min}	10 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	14 mm
Hauteur de serrage L_2	7,6 mm
Hauteur de serrage L_2	9,6 mm
Hauteur de serrage L_2	11,5 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø queue D_s	8 mm
Ø queue D_s	10 mm
Ø queue D_s	12 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	HM
Type de produit	Barre d'alésage